



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

AUDIOMETRO SIBEL SOUND 400-AOM

Codice di riferimento: 33624

Marca: GIMA

Prezzo: 4180.9€

CARATTERISTICHE:

Audiometro via aerea + ossea + mascheramento. SIBEL SOUND 400 è un'audiometro clinico digitale a 2 canali, ideale per screening audiologici ed esami più approfonditi (FLOWER, DECAY, WEBER, LOSHER) **Caratteristiche principali:** - Conduzione aerea (TDH39): 125-8000 Hz/HF 8000-20000Hz con HDA200 opzionale - Livelli AC (da -10 a 120 dB HL) - Livelli BC (da -10 a 70 dB HL) - Livelli parola (da -10 a 100 dB HL) - Livelli campo libero (da -10 a 80 dB HL) - Mascheramento manuale o sincronizzato: • NBN AC (da 10 a 100 dB HL) • NBN BC (-10 a 70 dB HL) • bianco e vocale (-10 a 100 dB SPL) - Toni: continuo, pulsato, alternato, modulazione ampiezza - Livelli di incremento: 5 (modello A ed AOM) - 1 o 5 (modello SUPRA) - Precisione frequenza: $\pm 1\%$ livello di precisione $\pm 2\%$ dB SPL - Calcolo automatico della perdita uditiva e diagnosi (COUNCIL, IM, SS MEXICO, ELI, SAL, KLOCKHOFF, MOH, ED ALTRI) - Uscita USB ed RS-232 per collegamento a PC - Software audiometria per visualizzazione, archiviazione, trasmissione, analisi e inserimento dei test audiometrici nell'ambiente Microsoft Windows Sistema di comunicazione: - Stampa diretta su stampante USB Il software dell'audiometro W50 consente: - Il trasferimento delle informazioni del database interno al PC - La comunicazione con il PC in tempo reale - L'esportazione dei test dei pazienti ad altri sistemi di gestione (EMR) - Possibilità di aggiornamento software

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Tipo audiometria: 3 diagnostica • Via aerea TDH 39 • Conduzione ossea B71 • Mascheramento banda stretta • Modulo Intercom: opzionale • Database Intercom: 1000 test • Connessione USB • Software per PC W50: opzionale • Manuale d'uso Inglese, Italiano (disponibile su richiesta Francese o Spagnolo) • Dimensioni: 390 x 260 x 105 mm • Peso: 2.4 kg senza accessori • Alimentazione: 100-240V, 50/60Hz • Retroilluminazione LCD alfanumerica 2x16 • Programma per personalizzare l'audiometro in base alle esigenze del paziente **FREQUENZE E LIVELLI** • FREQUENZE STANDARD 125 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 HZ • FREQUENZE ARMONICHE 131 262 523 -

1047 - 2093 - 4186 - 8372 HZ • Conduzione aerea (THD 39) 80 100 120 120 120 120 120 120 120 110 110 dB HL •
Conduzione ossea (B 71) - 50 60 60 70 70 70 70 70 - - dB HL • Campo aperto - 70 80 80 80 80 80 80 80 - dB HL
MASCHERAMENTO • Banda stretta AC 60 80 100 100 100 100 100 100 100 90 dB HL • Banda stretta BC - 50 60
60 70 70 70 70 70 - - dB HL • Campo bianco 100 dB SPL • Audiometria vocale 100 dB SPL **LOGO-AUDIOMETRIA** •
Conduzione aerea 100 dB SPL • Campo aperto 80 dB a 1m dal paziente dB SPL **LIVELLO MINIMO** • Tutte le opzioni -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 dB HL

MARCA E MODELLO:

GIMA 33624

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

