



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ECG CONTEC 100G - 1 canale con display

Codice di riferimento: 33220

Marca: GIMA

Prezzo: 533.1€

CARATTERISTICHE:

- Ampio display LCD per la visualizzazione delle forme d'onda e i dati - Stampante termica a matrice, ad alta risoluzione - Risposta in frequenza 150 Hz - Capacità di stampa in continuo della traccia ECG e delle annotazioni tra cui derivazione, sensibilità, velocità di stampa e stato del filtro - Il filtro digitale ad alta risoluzione impedisce la deviazione della linea di base senza alterare la forma d'onda dell'ECG - Circuito di ingresso flottante conforme allo standard di sicurezza IEC - Batteria ricaricabile (più di 50 esami per ricarica) - Software interno: GB, FR, IT, ES, DE, TR - Manuale: GB, IT (su richiesta ES)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ECG • Tipo di sicurezza: Classe I, parti applicate tipo CF (parti applicate con protezione defibrillazione) • Derivazioni: 12 standard • Ingresso: circuito di ingresso flottante e protezione defibrillazione • Corrente di dispersione paziente: <10uA • Frequenza di campionamento: 1000Hz • Conversione A/D: 12bit • Frequenza di risposta: 0.05Hz~150Hz (-3dB, + 0,4dB) • Costante temporale: >3.2s • CMRR: >60dB, >100dB (aggiungi filtro) • Tensione di polarizzazione: ±500mV • Livello sonoro: <15uVp-p **Filtri** • Filtro interferenza: EMG 35Hz (-3dB) • Filtro AC: 50Hz/60Hz (=20dB) **Forma d'onda** • Modo registrazione: stampante termica • Tipo carta: 50 mm x 20 m • Sensibilità: 5, 10, 20 mm/mV • Velocità di stampa: - Registrazione automatica: cambio automatico delle derivazioni - Registrazione ritmo: 25 mm/s, 50 mm/s - Registrazione manuale: 25 mm/mV, 50 mm/mV **Alimentazione** - AC 110-220V, 50/60 Hz - DC batteria ricaricabile litio polimeri 7,4V, 3700 mAh **Fusibile** • 2 pcs f5x20mm AC time lag; T250mA/250V (Alimentazione:220V) **Forma** • Dimensioni: 315 x 215 x 77 mm • Peso: 2.25 kg Dotazione standard: • Cavo ECG • 1 set elettrodi periferici a pinza • 1 set elettrodi precordiali • Cavo messa a terra • Cavo alimentazione • Rotolo di carta

MARCA E MODELLO:

GIMA 33220

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

