



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## HOLTER PRESSORIO GIMA 24 ORE + Bluetooth

**Codice di riferimento:** 35112

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 524.6€

### CARATTERISTICHE:

L'holter GIMA ABPM consente la misurazione della pressione sanguigna mediante il metodo oscillometrico. - Disponibili 2 modalità di misurazione: manuale ed automatica. Visibili a display pressione sistolica, diastolica e pressione media. - In modalità MANUALE, le misurazioni sono singole. - In modalità AUTO, le misurazioni sono cicliche. - Possibilità di settaggio degli intervalli ogni 5/10/15/20/30/45/60/90 minuti. - Compatto e portatile, facile da usare. - Utilizzabile in ambito pediatrico e su pazienti adulti. - NIBP, SpO2 e frequenza cardiaca visualizzabili su display LCD - Possibilità di settare allarmi acustici e visivi. - Monitoraggio in tempo reale delle 24 ore con salvataggio dati e possibilità di richiamo mediante data. - Possibilità di trasferimento dei dati su PC tramite un software Windowsbased o Bluetooth (35112) per poter richiamare i dati e stamparli. - Fornito con 3 bracciali: pediatrico, adulto, e adulto large.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Display LCD a colori
- Alimentazione: 2 batterie "AA" da 1.5V
- Dimensioni: 120 x 80 x 32 mm
- Peso: < 350 g (incluse batterie)
- SpO2 - Campo di misurazione: 0-100% - Precisione di lettura: 1% - Precisione di misura: 70-100% ± 2% - Range allarmi: 0 - 100%
- NIBP - Metodo oscillometrico - Utilizzo: manuale, automatico e continuo - Campo di misurazione: 25~260 mmHg (max 280 mmHg)
- Intervalli di misurazione automatici: - 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 min - Protezione di eccesso di pressione: 300 mmHg- Allarmi: pressione sistolica e diastolica - Range allarmi: 10-270mmHg
- Frequenza cardiaca - Range: 0-254 bpm - Precisione di lettura: 1 bpm - Precisione di misura: ± 1 bpm - Range allarme: 0-254 bpm
- Sistema Operativo Windows XP/Seven Dotazione standard:
- Borsa da trasporto
- 3 bracciali in nylon (pediatrico, adulto, adulto grande) - latex free
- Manuale d'uso
- Software (inglese)
- Tubo per collegamento bracciale 1.5 m
- Batterie

### MARCA E MODELLO:

GIMA 35112

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

---

1 pz.

