



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

LAMPADA SCIALITICA PENTALED 28 - a soffitto

Codice di riferimento: 49116

Marca: GIMA

Prezzo: 4392€

CARATTERISTICHE:

- 120.000 Lux a 1 m
- luce diretta con 28 lenti LED
- scelta tra due colori: 4.500 o 5.000 K
- regolazione area luminosa

PENTALED è una combinazione perfetta tra tecnologia avanzata, innovazione, ergonomia e una struttura dal design compatto, ultraleggero e maneggevole.

Disponibile in 5 versioni (piantana, plafoniera, doppia plafoniera, piantana con gruppo batterie e a muro); le sue caratteristiche tecniche fanno di PENTALED uno strumento adatto per operazioni precise, utilizzo diagnostico, sale operatorie e piccoli interventi chirurgici.

La versione con gruppo batterie, con un'autonomia di 3 ore, è disponibile su richiesta anche nei modelli a muro e a soffitto.

- **Luce LED fredda**

La luce fredda e brillante riproduce fedelmente i colori, garantendo una definizione eccellente dei dettagli.

- **Ergonomica**

PENTALED può essere ruotata facilmente su 4 assi:

- la cupola ruota completamente a 360°
- i bracci si muovono verticalmente grazie ad un sistema di bilanciamento a molla
- il riflettore può essere ruotato sull'asse verticale e orizzontale. Tutti i movimenti sono possibili grazie alla maniglia sterilizzabile.

L'alimentazione a basso consumo e la dispersione di calore tramite la cupola di alluminio assicurano al LED una vita di 50.000 ore.

Regolazione intensità luce Intensità luce regolabile attraverso comandi digitali.

Il cerchio illuminante ultrapiatto è dotato di schermo in policarbonato ultrasensibile che assicura la massima protezione contro gli urti accidentali.

Controllo digitale di aggiustamento dell'intensità della luce con indicazione visiva delle impostazioni di intensità.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Intensità luminosa a 1 m di distanza: Lux 120.000
- Temperatura colore: K° 4.500/5.000
- LED: N 28
- Vita media LED: ore 50.000
- CRI (Indice resa cromatica): Ra 92(5.000 K) Ra 96(4.500 K)
- Campo di luce: Ø mm 135-270
- Profondità di illuminazione (L1+L2) al 60%: cm 58
- Energia irradiata totale: W/m2 404
- Peso: kg 18
- Alimentazione: V/Hz 100-230 V, 50-60 Hz

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 49116

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

