



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

PULSOXIMETRO COMDEK MD-600 - con allarmi

Codice di riferimento: 34290

Marca: GIMA

Prezzo: 940€

CARATTERISTICHE:

Pulsoximetro piccolo, leggero, ad alta precisione e affidabilità: - Facile da usare, sta in una mano - Con visualizzazione delle pulsazioni e SpO2 - Regolazioni allarmi pulsazione e SpO2 (solo cod. 34290-91) - Risparmio energia con funzione auto-spegnimento - Stima immediata della pulsazione e della saturazione di O2

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Campo saturazione O2: 0% a 100% • Campo pulsazioni: 30bpm a 250bpm • Display: valori saturazione e pulsazioni, led pulsante e indicazione batterie scariche • Precisione SpO2: - +/- 2% tra 100% e 80% - +/- 3% tra 79% e 65% - sotto 65% non specificato • Precisione Pulsazioni: +/- 1% • Allarme SpO2: - max 100% - min 50% • Allarme pulsazioni: - max 150 bpm - min 30 bpm • Alimentazione: - 4x batterie (AA 6V) - Alimentazione a rete tramite trasformatore DC 6V, 600 mA • Dimensioni: 172 x 90 x 36 mm • Peso: 240 gr • Garanzia: 1 anno (SpO2 sensore 3 mesi) Dotazione standard: • 1 Adattatore • 4 Batterie AA • 1 Borsa per trasporto • 1 Sensore SpO2 da dito • Manuale d'uso (Inglese, Italiano, Francese, Spagnolo)

MARCA E MODELLO:

GIMA 34290

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

