



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SET LARINGO "MAXLITE" FLEXI F.O. 2 LAME MC-INTOSH 3,4

Codice di riferimento: 34498

Marca: GIMA

Prezzo: 673.44€

CARATTERISTICHE:

- Lame Mc Intosh o Miller - Lame a fibra ottica Gima Green con fibra staccabile o a fibra ottica Maxlite con fibra integrata - Manico batteria ricaricabile con lampadina xenon/alogeno o a led - Manico batteria ricaricabile 2.5 o 3.5 V (batteria non inclusa). Il manico della batteria ricaricabile da 2.5 V può essere usato con batterie ricaricabili o standard. I manici batteria ricaricabile devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Conduttore fibra: integrato • Ø fascio F.O.: 4.5 mm • Singole micro-fibre: > 6.500 • Trasmissione di luce con 2.5V: 6.000 lux • Trasmissione di luce con 3.5V: 13.000 lux • Autoclavabile a 134° C: 4000 volte

MARCA E MODELLO:

GIMA 34498

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**