



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

TERMOALDATRICE DIGITALE D-600

Codice di riferimento: 35915

Marca: GIMA

Prezzo: 2989€

CARATTERISTICHE:

Termosaldatrice rotativa con sistema di validazione conforme alle normative ISO 11607 P.2. La D600 è progettata per controllare in continuo, durante l'intera fase di saldatura, tutti i parametri critici del processo, ossia: Temperatura, Velocità, Pressione. La saldatrice garantisce una saldatura a norme EN 868-5 / ISO 11607 P.2 in quanto è in grado di monitorare in tempo reale la temperatura utilizzata, la forza applicata nella saldatura e la velocità di scorrimento, ossia il tempo impiegato durante il processo di saldatura. Tutti i dati di saldatura possono essere memorizzati su un supporto esterno connettabile alla saldatrice tramite una porta USB collocata a bordo macchina. La D600 è controllata da un microprocessore. L'interfaccia dell'operatore è un display chiaro a 2 righe integrato in una tastiera ergonomica in policarbonato, posta in posizione estremamente accessibile, sopra alla saldatrice. Semplice nell'utilizzo ed estremamente affidabile la D 600 è la soluzione ideale per ospedali e cliniche che vogliono attrezzarsi con strumenti compatibili con i nuovi standard ISO. Produzione italiana

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Altezza di saldatura 12.5 mm
- Saldatura multi banda
- Velocità di saldatura: 7.5 m/min
- Regolazione della temperatura: 10-200°C
- Tolleranza temperatura: ± 1 %
- Allarmi funzionanti fuori tolleranza
- Stand-by automatico
- Tastiera a membrana 4 tasti
- Display a cristalli liquidi 2 righe da 8 caratteri
- Menu multilingue
- Porta USB
- Archiviazione dati su chiavetta esterna
- Alimentazione 230V / 50 Hz - monofase (su richiesta 60 Hz)
- Assorbimento massimo: 500W
- Dimensioni: 473 x 235 x 181 mm
- Peso: 14 kg

MARCA E MODELLO:

GIMA 35915

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

