



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Tiboda - Propulsore Anteriore Per Carrozzina

Codice di riferimento: TB040N

Marca: ARDEA

Prezzo: 3680.56€

Riferimento	Variante	Prezzo
TB030B	TB030 Bianco	3812.64€
TB030N	TB030 Nero Opaco	3812.64€
TB040B	TB040 Bianco	3812.64€
TB040N	TB040 Nero Opaco	3812.64€

CARATTERISTICHE:

La vera rivoluzione per la tua mobilità.

Visita il nostro sito ufficiale Tiboda per gli approfondimenti: www.tiboda.it

Design accattivante e soluzioni tecniche innovative: migliorerà il tuo stile di vita. Diventerà il vostro inseparabile mezzo di trasporto. Pratico veloce e maneggevole anche in spazi ristretti, vi consentirà di superare senza di coltà qualsiasi asperità del terreno. Autonomia indipendenza e libertà, ritorneranno a far parte della vostra vita.

I 3 secondi che ti cambiano la vita.

Il suo innovativo sistema di aggancio rapido (brevetto depositato), permette di agganciarlo e sganciarlo dalla carrozzina in pochi secondi e senza sforzi. Non ci sono scomodi morsetti da avvitare ogni volta. È su ciente allinearsi al TIBODA e agganciarlo.

Modelli disponibili:


TB030B - Bianco
TB030N - Nero opaco

TB040B - Bianco
TB040N - Nero opaco

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TB030x: Motore 300W - 36V 10,4Ah

TB040x: Motore 400W - 48V 10,4Ah



• ATTACCHI BREVETTATI REALIZZATI IN ACCIAIO

INOX CON AGGANCIO ULTRA RAPIDO DI FACILE

UTILIZZO ANCHE PER TETRAPLEGICI



• RITORNO AUTOMATICO DELLO STERZO ANCHE DA FERMO

• AVANZAMENTO MONOMARCIA

- RETROMARCIA



- FRENO MOTORE CON SISTEMA RIGENERATIVO

PER RICARICA DELLA BATTERIA

- FRENO A DISCO MECCANICO 160 mm



- PESO TIBODA 13,2 Kg "TB030-TB040"
- PESO TIBODA 15,2 Kg "TB075-TB100"
- PESO BATTERIA DA 2,5 Kg FINO A 3,2 Kg
- PESO ATTACCHI 2,45 Kg



- AUTONOMIA 50/55Km**

- TEMPO DI RICARICA 4/5 ore
- CARICA BATTERIA DI SERIE
- PRESA USB SITUATA SULLA BATTERIA

**valore indicativo - Percorso misto, con salita 15% - Testato con paziente di 70 Kg con batteria 48V 11.6Ah




- VELOCITÀ MAX A NORMA DI LEGGE (15 Km/h)
- VELOCITÀ REGOLABILE CON LEVA ACCELERATORE

TIPO QUAD (OPTIONAL MANOPOLA TIPO SCOOTER)



- CERCHIO IN ALLUMINIO RINFORZATO 16"

CON PNEUMATICO A CAMERA D'ARIA



- TELAIO IN LEGA DI ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI



- DISPONIBILE NEI COLORI: BIANCO - NERO OPACO
- COLORE PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA



- CERTIFICATO CE
- RISPETTO DELLA NORMA EN60601-1 e EN60601-1-2

MARCA E MODELLO:

Ardea - Codice Articolo TBxxx

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

TAGLIE / VARIABILI:

Modello TB030 Bianco - TB030 Nero Opaco - TB040 Bianco - TB040 Nero Opaco

